

**Garant****TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 1,1mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	201308 1,1
GTIN	4045197863140
Trieda položky	11X

## Popis

**Prevedenie:**Konštrukčné rozmery podľa **DIN 6527**.

Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.

**Upozornenie:****Nástupnícky produkt pre č. 201630 a 201522.**

## Technický opis

Stopka	DIN 6535 HA s h6
Ø rezných hrán $D_c$	1,1 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,1 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Tvar stopky	HA
Posuv $f_z$ pre orezávanie v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,006 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Počet zubov Z	2
Posuv $f_z$ pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,005 mm
Tolerancia menovitého Ø	e8
Dĺžka britov $L_c$	3 mm
Ø stopky $D_s$	3 mm
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň

Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Povrchová úprava	AlCrN
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Typ	N
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	1xD pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	0,3xD pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	280	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	50	M
GG(G)	vhodný	90	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		

