

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, ľavé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 65/S5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268726 65/S5
GTIN	4045197545817
Trieda položky	21V

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	9,15 mm
Držiak ISO-kód	AH0712H SGLPR/LS5
Odsadenie stredu L_3	5,6 mm
vhodná otočná rezná platnička	GPCT S5010.
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 6
Dĺžka hlavy L_1	25 mm
Veľkosť doštičiek	5 mm
Šírka hrdla L_4	7 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Výška upínania L_2	11,15 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
\varnothing stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 6	269028 6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500