

**Garant****Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 85/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268732 85/06
GTIN	4045197545855
Trieda položky	21V

**Technický opis**

Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	13,54 mm
Odsadenie stredu $L_3$	8,15 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 11
vhodná otočná rezná platnička	GCCT 06020.
Držiak ISO-kód	E10K SGLCR/L06
Veľkosť doštičiek	6 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania $L_2$	9,5 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
$\varnothing$ stopky $D_s$	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

**Príslušenstvo**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 11	269028 11
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200