

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 100/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268732 100/06
GTIN	4045197545862
Trieda položky	21V

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	GCCT 06020.
Odsadenie stredu L ₃	9,15 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 11
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	15,52 mm
Držiak ISO-kód	E12M SGLCR/L06
Veľkosť doštičiek	6 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Výška upínania L ₂	11,33 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 11	269028 11
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 200	659957 200