

**duMONT****Pretláčacie trne pre klinové drážky HSS Lícovanie JS9, Typ: 4B1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290420 4B1
GTIN	662600555115
Trieda položky	29J

**Popis****Prevedenie:**

**Vel. 4B1 až 8C1 dodatočne so zrazením hrany 45°.**

Na odihľovanie ostrých hrán drážok.

**Použitie:**

Na efektívne vytváranie klinových drážok podľa DIN 6885 jedným pretlačením.

**Upozornenie:**

- **Na vel. 2A použite č. 290405 2A.**
- **Lícovanie P9 a H9 je k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Po 1/3 a 2/3 prechodu barana na chvíľu nadvihnite – pretláčací trň sa tak sám vystredí.**

**Technický opis**

Dĺžka ihly	273 mm
Hĺbka klinovej drážky	1,8 mm
požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke	450 kg
Celková dĺžka v oceli	8 - 40 mm
Zadná šírka	6,46 mm

pre Ø otvorov podľa DIN 6885	11 - 12 mm
Šírka klinovej drážky	4 mm
Rezný materiál	HSS
Druh produktu	Pretláčací nástroj

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		