

**LOCTITE****Vlákno na tesnenie závitov, 160 m, ID výrobcu: 55**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083312 55
GTIN	4002872013986
Trieda položky	04L

## Popis

### Prevedenie:

Tesniace prostriedky nahrádzajú konope, tesniace pásy a pasty, sú odolné voči plynom, kvapalinám, vzduchu, vode, olejom, uhľovodíkom a mnohým chemickým výrobkom. **Úplný povrchový kontakt** zabezpečuje **100%ige tesnosť**. Spätne otočenie alebo korekcie polohy pri montáži pred vytvrdzovaním sa kedykoľvek vykoná konvenčným nástrojom. Zvyšky tesniaceho prostriedku neupchajú filtre a ventily.

Nekalené závitové vlákna, okamžitá tesnosť, DVGW / KTW, uvoľnenie WRC.

### Použitie:

**Tesniace vlákno závitov** na plasty a kovy v oblasti vykurovania a sanitácie.

### Upozornenie:

Časti závitov sa pred aplikáciou tesniaceho prostriedku vyčistia univerzálnym čistiacim prostriedkom Č. 083391 a Č. 083392.

## Technický opis

Označenie výrobcu	LOCTITE 55
pre veľkosť závitov palec	4 palec
pre veľkosť závitov M do	M110

Teplota Rozsah použitia	-55 - 130 °C
Odolnosť od dátumu výroby	59 Mesiac
vhodné pre materiál	Kov
vhodné pre materiál	Plast
Dĺžka	160 m
Farba	biela
Teplota skladovania	8 - 21 °C
Chemický podklad	PA multifilament
Vlastnosť	bez vytvrdenia
Trieda pevnosti	nízka pevnosť
Atribút Názov produktu	160 m
Druh produktu	Tesniaca páska