

Garant**Technická fréza, HM, Typ: R0812****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	541000 R0812
GTIN	4045197521927
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

GARANT frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. **Odhlovací kolík (vonkajší)** s plochou špičkou na hlave a polomerom pre zaoblenie hrán.

Špeciálny tvar odhlovac (R), vonkajší.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Upozornenie:

Redukované otáčky pre frézové telieska s celkovou dĺžkou 120 mm: maximálne 11 000 min^{#1}

Technický opis

Ø hlavy	8 mm
Popis tvaru	odhlovanie

Ozubenie skratka	Z3
Celková dĺžka	52 mm
Stupeň jemnosti ozubenia	stredný
Tvar	R0812
Ø stopky	6 mm
Polomer	2,5 mm
Dĺžka hlavy	12 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza