

HOLEX**Technická fréza Z3 stredná s lámačom triesok, HSS, Typ: NS1230****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	541200 NS1230
GTIN	4045197156327
Trieda položky	52D

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne formy: E, NS, K.

Ø stopky 6 mm. **Špeciálny tvar NS uhol s celným ozubením (WKNS).****Použitie:**

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhroťovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Upozornenie:Redukované otáčky pre frézové telieska s celkovou dĺžkou 120 mm: maximálne 11 000 min^{#1}**Technický opis**

Ø hlavy	12 mm
Popis tvaru	uholník s celným ozubením
Uhol	8 Stupeň
Tvar	NS1230
Celková dĺžka	70 mm
Ø stopky	6 mm
Ozubenie skratka	Z3
Druh ozubenia	s lámačom triesok
Stupeň jemnosti ozubenia	stredný
Dĺžka hlavy	30 mm
Rezný materiál	HSS

Druh produktu

Technická fréza