

HOLEX**Rycí nástroj, VHM, D × délka: 2X40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	295050 2X40
GTIN	4045197188243
Trieda položky	22E

Popis**Prevedenie:**

Spekaný karbid. Gravírovacie rydlo s rovnou reznou hranou. Presné brúsenie do guľata s maximálnou chybou radiálnej hádzavosti 0,005 mm. Predbežné brúsenie. **Tolerancia stopky do priemeru 8 mm: h7.**

Použitie:

Na gravírovanie a kopírovanie pri výrobe nástrojov a foriem.

Technický opis

Ø D	2 mm
Dĺžka	40 mm
Dĺžka britov	3 mm
Rezný materiál	VHM
Druh produktu	Polotovár