

Garant**Fazetková fréza Softcut® s otvorom, pre otočné rezné platničky AO..****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215403 15
GTIN	4069515038171
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Robustná nástrčná fazetková fréza. Viacnásobne zovreté lôžka vymeniteľných doštičiek pre stabilizáciu rezu a preberanie vertikálnych a radiálnych síl.

Použitie:

Pre väčšie šírky zahlbovania na oceľových konštrukciách. Veľmi dobre vhodná na hrubovacie a polohrubovacie práce.

Upozornenie:

Hladké povrchy sa dosahujú pomocou otočných rezných platničiek č. 215431 – 215487. Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 1,5** s čepeľou č. **674252 veľ. 8IP**.

Technický opis

efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	3
Posuv zubu pri h_{max}	0,4 mm
Počet otočných rezných platničiek	9
Uhol γ	15 Stupeň
dosiahnuteľná výška úkosu h	7,2 mm

Technický list

Celková dĺžka L_{celk}	55 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
vhodná otočná rezná platnička	AO.T1104
dosiahnuteľná dĺžka úkosu l	27,6 mm
dosiahnuteľná šírka úkosu b	26,6 mm
najmenší Ø D	17 mm
najväčší Ø D_1	70 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Prevedenie stopky	s otvorom
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorné chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: 215403 15