

Garant**Keramické brúsne teliesko trojuholník (šikmý), hrubý, Typ: 1010TA****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	501515 1010TA
GTIN	4069515040044
Trieda položky	58F

Popis**Prevedenie:**

Keramické brúsivá (korundové brúsne zrno viazané v keramike) sú **najčastejšie používané vibračné brúsivá** a s **univerzálnym použitím**. **Veľmi vysoká hustota** a **abrazívny účinok**. Vysokovýkonná konštrukcia pre **krátke časy obrábania**. Nízka vlastná abrázia, dlhá životnosť.

Použitie:

Na **rýchle odhroťovanie, zaoblenie** hrán a na **postup pred leštením ocele, nehrdzavejúcej ocele** a iných **zliatin ocele**. Vhodné aj na hrubé opracovanie plastov a neželezných kovov s rizikom rýchlejšieho zanesenia brúsneho kotúča a zníženia brúsneho účinku.

Tvar **trojuholník (šikmý)** je najuniverzálnejším tvarom.

Technický opis

Popis tvaru	trojuholník (šikmý)
Séria	GMT
Stupeň jemnosti	hrubý
Dĺžka	10 mm

Výška	10 mm
Brúsivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo	A
Atribút Názov produktu	hrubý
Obsah	3 kg
Druh produktu	Brúsne teliesko

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		