



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260930 12/11 |
| GTIN | 4960664541799 |
| Trieda položky | 25U |

Technický opis

| | |
|---|--------------------------------|
| Minimálny priemer predvrtania D_{min} | 14 mm |
| Odsadenie stredu L_3 | 7,2 mm |
| Držiak ISO-kód | A12M STLCR/L11 |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 269022 4 |
| vhodná otočná rezná platnička | TC.. 1102.. |
| Veľkosť doštičiek | 11 mm |
| Celková dĺžka L | 150 mm |
| Výška upínania L_2 | 11 mm |
| Uhol nastavenia k | 95 Stupeň |
| \varnothing stopky D_s | 12 mm |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútoraná hrúbka zatočenia do | 5xD |
| Norma | DIN 8024 |
| Vnútorané chladenie | áno |
| Použitie | pozdlžne sústruženie, vnútorné |
| Druh produktu | Vyvráťavacia tyč |

Príslušenstvo

| | |
|---|------------|
| Upínacia skrutka, Typ: 4 | 269022 4 |
| | 659906 500 |
| Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX8 | 674248 TX8 |