

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/16mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251721 32/16
GTIN	4045197867186
Trieda položky	21T

## Technický opis

Uhol nastavenia k	117,5 Stupeň
Podložka	259031 39
Výška upínania L <sub>2</sub>	31 mm
Skrutka pre čelusť	259021 4
Upínacia príložka	259038 2
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	40 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	22 mm
Skrutka podložky	259025 3
Držiak ISO-kód	A32S MVPNR/L 16
Veľkosť doštičiek	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	VN.. 1604..
Celková dĺžka L	250 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Podložka Typ 39	259031 39
Skrutka na úpinku Typ 4	259021 4
Upínacia príložka Typ 2	259038 2
Skrutka pre podložku Typ 3	259025 3
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500