



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260931 10/11
GTIN	4960664541782
Trieda položky	25U

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	12 mm
Odsadenie stredu L_3	6,2 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269022 4
Držiak ISO-kód	A10L STLCR/L11
Celková dĺžka L	140 mm
Výška upínania L_2	9 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
\varnothing stopky D_s	10 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5xD
Norma	DIN 8024
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrátavacia tyč

Príslušenstvo

Upínacia skrutka, Typ: 4	269022 4
	659906 500
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX8	674248 TX8