

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260935 40/16
GTIN	4045197656087
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	49 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 16T3..
Odsadenie stredu L_3	27 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Veľkosť doštičiek	16 mm
Skrutka podložky	269013 2
Podložka	269005 7
Držiak ISO-kód	A40T STF CR/L16
Dĺžka hlavy L_1	37,5 mm
Celková dĺžka L	300 mm
Výška upínania L_2	39 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Ø stopky D_s	40 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Podložka Typ 7	269005 7
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8	269028 8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500