

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/16mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260934 32/16
GTIN	4045197653574
Trieda položky	21T

## Technický opis

Skrutka podložky	269013 2
Veľkosť doštičiek	16 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	22 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Držiak ISO-kód	A32S STFCL/L16
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	34,6 mm
Podložka	269005 7
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 16T3..
Celková dĺžka L	250 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	30 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8	269028 8
Podložka Typ 7	269005 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500