

Garant**TC.T 16T304, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260986 HB7020
GTIN	4045197699794
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Lamač triesok	SM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T304
Počet výmien/rezných hrán	3

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie