

**Garant****TCMT 110204, Typ: CU7010**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260952 CU7010
GTIN	4045197670724
Trieda položky	21G

## Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Lamač triesok	SS
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 210 m/min
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Typ	CU7010
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	80 - 140 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet

Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 110204
Počet výmien/rezných hrán	3
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie