

Garant**TC.T 110204, Typ: HU7310**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260982 HU7310
GTIN	4045197671004
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hlavné použitie	N
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Lamač triesok	AM
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HU7310
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCGT 110204

Počet výmien/rezných hrán	3
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie