

Garant**Technická fréza, HM, Typ: J1013****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	541000 J1013
GTIN	4045197521903
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

GARANT frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. Tvar kužela na **zahlbovanie a zrážanie hrán**.

Špeciálny tvar sklopený kužel (KSJ). Uhol 60°.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Upozornenie:

Redukované otáčky pre frézové telieska s celkovou dĺžkou 120 mm: maximálne 11 000 min^{#1}

Technický opis

Ozubenie skratka	Z3
Popis tvaru	kuželové zahlbenie
Stupeň jemnosti ozubenia	stredný
Tvar	J1013
Celková dĺžka	53 mm
Uhol	60 Stupeň
Ø hlavy	10 mm
Ø stopky	6 mm

Dĺžka hlavy	13 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza