

Garant**Technická fréza, HM, Typ: J1613****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	541000 J1613
GTIN	4045197521910
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

GARANT frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. Tvar kužela na **zahlbovanie** a **zrážanie hrán**.

Špeciálny tvar sklopený kužel (KSK). Uhol 90°.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Upozornenie:

Redukované otáčky pre frézové telieska s celkovou dĺžkou 120 mm: maximálne 11 000 min^{#1}

Technický opis

Tvar	J1613
Celková dĺžka	53 mm
Stupeň jemnosti ozubenia	stredný
Uhol	90 Stupeň
Ø hlavy	16 mm
Ozubenie skratka	Z3
Popis tvaru	kuželové zahlbenie
Ø stopky	6 mm

Dĺžka hlavy	13 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza