

**Garant****VB.T 110304, Typ: HB7310**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261224 HB7310
GTIN	4045197696243
Trieda položky	21G

## Technický opis

Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hlavné použitie	N
Lamač triesok	AM
Typ	HB7310
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBGT 110304

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie