

**Garant****VCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7010-2, Veľkosť: 160402****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG2867 160402 |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Trieda položky   | GGN           |

**Technický opis**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Počet výmien/rezných hrán             | 2                  |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VCMT 160402        |
| Obsah                                 | 261370 HB7010-2    |
| Posuv f                               | 0,07 - 0,25 mm/ot, |
| Hĺbka rezu $a_{p \min}$               | 0,15 mm            |
| Rezný materiál                        | HM                 |
| Hlavné použitie                       | P                  |
| Uhlový Polomer                        | 0,2 mm             |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia      | Dokončovanie       |
| Tolerancia                            | M                  |
| Hĺbka rezu $a_p$                      | 0,2 - 1,5 mm       |
| Hĺbka rezu $a_{p \max}$               | 2,5 mm             |

## Technický list

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 150 - 500 mm/min                      |
| Počet kusov                            | 50                                    |
| Typ                                    | HB7010-2                              |
| Podmienka rezu                         | kontinuálny                           |
| Lamač triesok                          | SS                                    |
| Druh produktu                          | Otočné rezné platničky na sústruženie |

### Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2867 160402