

Garant**CNMG otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7035-2, Veľkosť: 09T304****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2406 09T304
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 09T304
Obsah	250050 HB7035-2
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 350 mm/min
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Počet kusov	50
Typ	HB7035-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2406 09T304
