

Garant**KNUX otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7020-2, Veľkosť: 160410L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2439 160410L
GTIN	4067263094623
Trieda položky	GGN

Technický opis

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	130 - 370 mm/min
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	4 mm
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,65 mm
Obsah	251038 HB7020-2
Hlavné použitie	P
Počet kusov	50
Typ	HB7020-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2439 160410L

