

**VBMT 160404, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261182 CA510
GTIN	4960664699865
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 450 m/min
Lamač triesok	HQ
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160404
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie