

**SCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HBT020, Veľkosť: 09T304****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3943 09T304
GTIN	4067263093480
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 mm/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet kusov	50
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T304
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Obsah	260791 HBT020
Povrchová úprava	TiCN
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	3,25 mm
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,

Technický list

Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	HBT020
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	PM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3943 09T304