

Garant**CNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7120-1, Veľkosť: 09T308**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2906 09T308
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Tolerancia	M
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 mm/min
Obsah	250152 HB7120-1
Počet výmien/rezných hrán	4
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	3.25 mm
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 09T308
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM

Technický list

Počet kusov	30
Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2906 09T308