

Garant**CNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7120-1, Veľkosť: 160612****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2906 160612
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Obsah	250170 HB7120-1
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	5,5 mm
Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160612
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Tolerancia	M
Uhlový Polomer	1,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 mm/min

Technický list

Počet kusov	30
Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2906 160612