

Garant**Technická fréza Z9 – veľmi hrubé (NK/Alu), HM, Typ: A1225****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	543709 A1225
GTIN	4045197522344
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

Extra stabilná stopka s \varnothing 8 mm.

GARANT frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. **Tvar valca bez celného ozubenia (ZYA).**

Použitie:

Na frézovacie práce s najvyšším namáhaním.

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Technický opis

\varnothing hlavy	12 mm
Stupeň jemnosti ozubenia	veľmi hrubé (neželezné kovy/hliník)
Celková dĺžka	65 mm
Popis tvaru	Valec
Ozubenie skratka	Z9
Tvar	A1225
\varnothing stopky	8 mm
Dĺžka hlavy	25 mm
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Technická fréza

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		