

Garant**DNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7010-2, Veľkosť: 150604****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2428 150604
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	3,75 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 440 mm/min
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 4 mm
Obsah	250760 HB7010-2
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Počet kusov	50
Typ	HB7010-2
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2428 150604
