

Garant**DCGT otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HU7315-1, Veľkosť: 070202****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3812 070202
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 070202
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,6 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 600 mm/min
Obsah	260351 HU7315-1
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	1,75 mm
Rezný materiál	HM
Počet kusov	50
Hlavné použitie	N
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,

Technický list

Povrchová úprava	bez povlaku
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,15 mm
Tolerancia	G
Typ	HU7315-1
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	AF
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3812 070202