

Garant**DCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7120-1, Veľkosť: 070202**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG3519 070202
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Hlavné použitie	M
Obsah	260449 HB7120-1
Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Tolerancia	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 mm/min

Technický list

Počet kusov	30
Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3519 070202