

Garant**Frézovacie teliesko Z5 – jemné, HM, Typ: AS0210****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 546800 AS0210 |
| GTIN | 4045197156471 |
| Trieda položky | 51D |

Popis**Prevedenie:**

GARANT frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

HM malé frézovacie kolíky so stopkou \varnothing 3 mm. **Tvar valca (ZYAS), s celným ozubením.**

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Technický opis

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Stupeň jemnosti ozubenia | jemná |
| Ozubenie skratka | Z5 |
| Celková dĺžka | 40 mm |
| Tvar | AS0210 |
| Popis tvaru | valec s celným ozubením |
| \varnothing hlavy | 2 mm |
| \varnothing stopky | 3 mm |
| Dĺžka hlavy | 10 mm |
| Rezný materiál | HM |
| Druh produktu | Technická fréza |

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | podmienenene vhodný | | |
| INOX | podmienenene vhodný | | |
| Ti | podmienenene vhodný | | |
| GG(G) | podmienenene vhodný | | |