

Garant**KNUX otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7130-2, Veľkosť: 160410R****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2936 160410R
GTIN	4067263094517
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,65 mm
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	4 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 mm/min
Obsah	251036 HB7130-2
Uhlový Polomer	1 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	KNUX 160410R
Počet kusov	30

Technický list

Typ	HB7130-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2936 160410R