

**Garant****Výhodné balenie otočných rezných platničiek, dokončovanie SCMT 50 kusov****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG3532 09T304 |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Trieda položky   | GGN           |

**Popis****Prevedenie:**

Nerozbitná, elastická tlaková olejnička vyrobená z polyetylénu s výsuvnou mosadznou rúrou, otočný uzáver na konci rúry. Vedenie rúry s dodatočne nastavovanou maticou. Odoláva dezinfekčným prostriedkom na báze etanolu a izopropanolu.

**Technický opis**

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Obsah                                  | 260742 HB7130-2  |
| Hĺbka rezu $a_{p \min}$                | 0,25 mm          |
| Uhlový Polomer                         | 0,4 mm           |
| Hĺbka rezu $a_{p \max}$                | 3,25 mm          |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubení        | Dokončovanie     |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 80 - 270 mm/min  |
| Hlavné použitie                        | M                |
| Posuv $f$                              | 0,1 - 0,3 mm/ot, |
| Počet výmien/rezných hrán              | 4                |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,2 - 1,5 mm     |

## Technický list

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SCMT 09T304                           |
| Rezný materiál                        | HM                                    |
| Počet kusov                           | 50                                    |
| Typ                                   | HB7130-2                              |
| Podmienka rezu                        | ľahko prerušovaný                     |
| Lamač triesok                         | VS                                    |
| Druh produktu                         | Otočné rezné platničky na sústruženie |

### Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3532 09T304