

Garant**Držiak upichovacieho noža 45°, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 16/3**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273762 16/3
GTIN	4045197869258
Trieda položky	21W

Popis

Použitie:

Na operácie zúženia priemeru závitu priamo na ramene na výrobu odľahčovacích zápichov na závitovanie a brúsne práce.

Upozornenie:

$\varnothing D_{min} = 30 \text{ mm}$ (pri $w = 3$). $\varnothing D_{min} = 35 \text{ mm}$ (pre $w = 2$). Používajte len s upichovacou doštičkou s plným polomerom č. 273735 – 273739. Žiadny štandardný odľahčovací zápich podľa DIN 509.

Technický opis

Šírka zápichu w	3 mm
Skrutka	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Dĺžka hlavy L_1	33 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Funkčná šírka L_4	19 mm
Celková dĺžka L	100 mm
min šírka zápichu y	0,5 mm
t_{min}	0,7 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX25

674248 TX25

659906 1600

Upevňovacia skrutka, Typ: 5

279815 5

Čepel' 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním
skrutkovacích hrotov, Celková dĺžka: 50

659874 50

Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele, Maximálny ťahovací moment: 1600

659957 1600