

Garant**SCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7130-2, Veľkosť: 09T304****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3535 09T304
GTIN	4067263096610
Trieda položky	GGN

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 mm/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T304
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Obsah	260762 HB7130-2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Tolerancia	M
Počet kusov	30

Technický list

Typ	HB7130-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3535 09T304