

**Garant****Držiak upichovacieho noža 45°, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 16/3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273763 16/3
GTIN	4045197869289
Trieda položky	21W

**Popis**

Použitie:

Na operácie zúženia priemeru závitu priamo na ramene na výrobu odľahčovacích zápichov na závitovanie a brúsne práce.

Upozornenie:

$\varnothing D_{min} = 30 \text{ mm}$  (pri  $w = 3$ ).  $\varnothing D_{min} = 35 \text{ mm}$  (pre  $w = 2$ ). Používajte len s upichovacou doštičkou s plným polomerom č. 273735 – 273739. Žiadny štandardný odľahčovací zápich podľa DIN 509.

**Technický opis**

Funkčná šírka $L_4$	19 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Skrutka	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Veľkosť stopky	16 mm
Šírka zápichu w	3 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	33 mm
min šírka zápichu y	0,5 mm
$t_{min}$	0,7 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Upevňovacia skrutka, Typ: 5

279815 5

659906 1600

Čepel' 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním  
skrutkovacích hrotov, Celková dĺžka: 50

659874 50

Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX25

674248 TX25

Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele, Maximálny ťahovací moment: 1600

659957 1600