

Garant**SCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7140-2, Veľkosť: 09T304****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3539 09T304
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Tolerancia	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 mm/min
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Obsah	260762 HB7140-2
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Počet kusov	50

Technický list

Hlavné použitie	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T304
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3539 09T304