

**Garant****Držiak upichovacieho noža 45°, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 25/3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273763 25/3
GTIN	4045197870803
Trieda položky	21W

**Popis**

Použitie:

Na operácie zúženia priemeru závitu priamo na ramene na výrobu odľahčovacích zápichov na závitovanie a brúsne práce.

Upozornenie:

$\varnothing D_{min} = 30 \text{ mm}$  (pri  $w = 3$ ).  $\varnothing D_{min} = 35 \text{ mm}$  (pre  $w = 2$ ). Používajte len s upichovacou doštičkou s plným polomerom č. 273735 – 273739. Žiadny štandardný odľahčovací zápich podľa DIN 509.

**Technický opis**

Dĺžka hlavy $L_1$	33 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Skrutka	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Šírka zápichu w	3 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Funkčná šírka $L_4$	28 mm
min šírka zápichu y	0,5 mm
$t_{min}$	0,7 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX25

674248 TX25

659906 1600

Čepel' 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním  
skrutkovacích hrotov, Celková dĺžka: 50

659874 50

Upevňovacia skrutka, Typ: 6

279815 6

Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele, Maximálny ťahovací moment: 1600

659957 1600