

Garant**RDHW 1003 MOTN, HB7505, Typ: HART****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2145 HART
GTIN	4069515046664
Trieda položky	GGN

Popis**Vhodné pre:**

GARANT kopírovacia a rovinná fréza č. 212105 – 212140.

Obsah:

50 x 212245 HART

Upozornenie:**Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.**Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2$ mm.**Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RDMW 12T3 MOTN
Typ	TVRDÁ
Rezný materiál	HM
Obsah	50 hod.
Typ	HB7505
Posuv f_z na zub	0,16 mm
Počet výmien/rezných hrán	1

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	275	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	275	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	250	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	125	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	155	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	140	H
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný	110	H
GG(G)	vhodný	240	K
mokrý maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2145 HART