

**Garant****Držiak upichovacieho noža eco, dlhá stopka, ľavé, Šírka stopky / zápichu w:  
16/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273863 16/3
GTIN	4045197582119
Trieda položky	21W

**Popis****Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

**Upozornenie:**

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepel do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656 – 273670.

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

**Technický opis**

Skrutka	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Hĺbka vpichu $t_{\max}$	21 mm
Funkčná šírka $L_4$	16 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	37 mm
Šírka zápichu w	3 mm
Celková dĺžka L	97,5 mm
Séria	Eco
Šírka stopky b	16 mm

Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Upevňovacia skrutka Typ 5	279815 5
Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600