

Garant**VBGT 110302, Typ: HB7310**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261222 HB7310
GTIN	4045197696229
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	AM
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	N
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	HB7310
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBGT 110302

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie