

LOCTITE.**2zložkové lepidlo, ID výrobcu: 9466**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083372 9466
GTIN	4058093009123
Trieda položky	04L

Popis

Prevedenie:

Húževnaté elastické 2-zložkové lepidlo na rýchle a ľahké spracovanie a trvalé pevné spoje. Vytvrdzuje pri izbovej teplote.

Pre trvalo pevné spojenia rôznych materiálov, ako je drevo, kovy, tvrdé plasty a sklo. Vysoká pevnosť v šmyku a odlupovaní. Univerzálne húževnaté lepidlo, vysoká lepiaca sila na všetky materiály. Pre aplikácie vyžadujúce dlhý pracovný čas a vysokú pevnosť.

Použitie:

Použite ručnú dávkovaciu pištoľ Č. 083373 Veľ. PISTOLE a miešaciu rúrku Č. 083376 Veľ. MIXER.

Technický opis

Pevnosť v ťahu pri šmyku	37 N/mm ²
Označenie výrobcu	LOCTITE 9466
Dynamická viskozita	35000 mPas
Teplota skladovania	8 - 21 °C
Teplota spracovania	15 - 25 °C

Technický list

Doba spracovania	3600 s
Chemický podklad	epoxidová živica
Pevnosť v ťahu	32 N/mm ²
Vlastnosť	trvalé
vhodné pre materiál	Kov
vhodné pre materiál	Keramika
vhodné pre materiál	Plast
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
Teplota Rozsah použitia	-55 - 120 °C
Farba	žltkastý
Tvar	tekuté
Objem náplne	50 g
Tvrdosť podľa Shore A	60
Tesnosť	1,1 g/cm ³
Funkčná pevnosť podľa	18 min
Pevnosť bez fixácie podľa	3 min
maximálna škára	5 mm
Druh produktu	Dvojzložkové lepidlo

Príslušenstvo

2K-zložkové lepiace príslušenstvo, zmiešavacia tryska
Prevedenie MIXER

083376 MIXER

Ručná dávkovacia pištoľ Prevedenie PISTOLE

083373 PISTOLE