

**Garant****VB.T 160408, Typ: HU7310**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 261234 HU7310 |
| GTIN             | 4045197696274 |
| Trieda položky   | 21G           |

## Technický opis

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 350 - 600 m/min           |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,1 - 4 mm                |
| Uhlový Polomer                         | 0,8 mm                    |
| Podmienka rezu                         | kontinuálne               |
| Hlavné použitie                        | N                         |
| Posuv $f$                              | 0,05 - 0,5 mm/ot,         |
| Lamač triesok                          | AM                        |
| Typ                                    | HU7310                    |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | hrubovanie a dokoncovanie |
| Rezný materiál                         | HM                        |
| Povrchová úprava                       | bez povlaku               |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VBGT 160408                           |
| Počet výmien/rezných hrán             | 2                                     |
| Tolerancia                            | G                                     |
| Druh produktu                         | Otočné rezné platničky na sústruženie |