

Garant**Vyvrátavacia tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261331 16/11
GTIN	4045197653987
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	AH16M SVJCR/L11
Odsadenie stredu L ₃	4,6 mm
Šírka hrdla L ₄	11,6 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	22 mm
Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Výška upínania L ₂	15 mm
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500