

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261339 16/11
GTIN	4045197654106
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Šírka hrdla L ₄	9,5 mm
Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Veľkosť doštičiek	11 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	22 mm
Držiak ISO-kód	A16M SVJCR/L11
Odsadenie stredu L ₃	2 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Výška upínania L ₂	15 mm
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500