

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261345 40/16
GTIN	4045197656209
Trieda položky	21T

Technický opis

Skrutka podložky	269013 2
Podložka	269005 8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Veľkosť doštičiek	16 mm
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	49 mm
Držiak ISO-kód	A40T SVQCR/L16
Odsadenie stredu L ₃	27 mm
Celková dĺžka L	300 mm
Výška upínania L ₂	39 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Ø stopky D _s	40 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 8	269005 8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500