

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261349 40/16
GTIN	4045197656261
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	49 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Skrutka podložky	269013 2
Držiak ISO-kód	A40T SVUCR/L16
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Podložka	269005 8
Dĺžka hlavy L_1	40 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Odsadenie stredu L_3	27 mm
Celková dĺžka L	300 mm
Výška upínania L_2	39 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D_s	40 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Podložka Typ 8	269005 8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500